

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: bff@nt-rt.ru | <http://laboratoroff.nt-rt.ru>

Мойки лабораторные полипропилен

Лабораторные мойки – необходимый элемент технического комплекса любой лаборатории, который позволяет проводить сложные научные исследования в комфортных для персонала условиях.

Мойки из полипропилена – это отличное решение для организации эргономичных рабочих в условиях сложной научной деятельности. Данный материал очень практичный, обладает повышенной прочностью и неприхотлив в эксплуатации.

Полипропиленовые мойки устанавливаются на тумбу из сварного каркаса. В зависимости от комплектации, столешница комплектуется покрытием из ЛДСП, керамики, или пластика Slopplast. Данные материалы проверены временем и хорошо себя зарекомендовали в условиях лабораторной деятельности.

В столешницу монтируется мойка из полипропилена с чашей размерами 400х400х300 миллиметров.

Благодаря наличию тумбы с разграниченным внутренним пространством, наши мойки предоставляют персоналу дополнительный функционал и могут служить для хранения различного технического инвентаря.

МОЙКА ЛАБОРАТОРНАЯ ПОЛИПРОПИЛЕН МОД.1серия

Эконом

Материалы рабочей поверхности

- меламин
- керамогранит
- слоппласт 0,9 мм
- слоппласт 16 мм

Размеры (мм)

Ширина	Высота	Глубина
1500	600	900
1200	600	900
800	600	900



МОЙКА ЛАБОРАТОРНАЯ ПОЛИПРОПИЛЕН МОД.2серия

Эконом

Материалы рабочей поверхности

- меламин
- керамогранит
- слоппласт 0,9 мм
- слоппласт 16 мм

Размеры (мм)

Ширина	Высота	Глубина
1500	600	900
1200	600	900

